


**Garant****Muela de limpieza (A), Ø 50,8 mm, Modelo de material no tejido: MED****Datos de pedido**

Número de pedido	554054 MED
GTIN	4062406300982
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota. Combina la **limpieza** con un **acabado fino**.

**Aplicación:**

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

**Descripción técnica**

Ø de muela	50,8 mm
Grado de finura	grueso
Grado dureza	medio
Velocidad de giro máxima	18000 min <sup>-1</sup>
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		