

**Bota de soldador antracita VX 7380 PERB, S3 NB, Número de zapato UE: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	092814 40
GTIN	4044348369838
Clase de artículo	09C

Descripción**Ejecución:**

Bota de soldador VX 7380 PERB para condiciones extremas. Sistema de goteras para la salida de líquidos calientes.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan, antracita.**
- **Amortiguación del talón SECURA VARIO®.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092815.

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 38 – 48. Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descripción técnica

Sexo	Unisex
------	--------

Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Seguridad antiperforación	Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Número de zapato UE	40
Propiedad	Amortiguación Vario®
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Clase de protección	S3
Tipo de producto	Botas de seguridad