



## Arnés IGNITE ION, Tipo: M/XXL



### Datos de pedido

Número de pedido	098104 M/XXL
GTIN	4030281222255
Clase de artículo	09F

### Descripción

#### Ejecución:

Nueva serie de correas Ignite con detalles refinados, como **acolchados en los hombros y en las piernas**, cierres Oktalock de alta calidad para una carga uniforme de las dos piezas. **Arollamiento de la cinta** para trabajar sin molestias, así como un **indicador de caída**. Peso máx. admisible: 140 Kg.

**Ignite Ion. Cinturón universal cómodo y autoexplicativo con un excelente ajuste.** Dos puntos de anclaje principales de material textil en naranja, así como un ojal de sujeción de aluminio en la espalda. Apriete y regulación fácil del cinturón.

#### Aplicación:

Trabajos en fachadas, construcción de andamios y estructuras metálicas, plataformas elevadoras de trabajo, protección anticaídas permanente.

#### Norma:

EN 361

Peso: 1,2 kg

### Descripción técnica

Tamaño del fabricante	M / XXL
-----------------------	---------

Cadera	800 - 1100 mm
Peso	1,2 kg
Tipo de producto	Arnés