



## Juego inserto de corte con juegos de machos para roscar, 3 piezas, para rosca métrica: M3-12



### Datos de pedido

Número de pedido	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Clase de artículo	12K

### Descripción

#### Ejecución:

**Caja de chapa estable** con asa para el transporte y 2 cierres excéntricos. Cada herramienta está alojada en su propio soporte, de manera que está protegida durante el transporte y lista para el uso inmediato. Los machos para roscar se levantan automáticamente al abrirse la tapa. Ver descripción detallada de las herramientas en cada producto individual.

#### Contenido:

- 1 juego de macho para roscar, de 3 piezas, n.º 130250: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 terraja del n.º 140330: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 broca espiral del n.º 114030: Tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 giramachos ajustable del n.º 148410: Tam. 1; 2
- 1 portaherramientas con carraca n.º 148700: Tam. 85
- 1 soporte para cojinete de roscar del n.º 149310: Tam. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14
- 1 plantilla para roscas n.º 477000: Tam. M/W
- 1 destornillador n.º 664300: Tam. 3×60

### Descripción técnica

Para rosca métrica	M3 – M12
--------------------	----------

Altura	55 mm
Longitud	416 mm
Anchura	221 mm
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Tipo de producto	Terraja

## Accesorios

Terraja6g M M8	140330 M8
Juegos de machos para roscar manuales M M5	130200 M5
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8	114030 8
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 30X11 mm	149310 30X11
Terraja6g M M4	140330 M4
Giramachos, ajustable Tipo 2	148410 2
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 20X7 mm	149310 20X7
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,3	114030 3,3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5	114030 5
Juegos de machos para roscar manuales M M6	130200 M6
Terraja6g M M10	140330 M10
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,2	114030 10,2
Terraja6g M M12	140330 M12
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5	114030 8,5
Terraja6g M M5	140330 M5

Juegos de machos para roscar manuales M M12	130150 M12
Terraja6g M M6	140330 M6
Plantilla para roscas Para rosca M/W	477000 M/W
Juegos de machos para roscar manuales M M8	130200 M8
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2,5	114030 2,5
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 38X14 mm	149310 38X14
Giramachos en T con carraca Longitud total 85 mm	148700 85
Juegos de machos para roscar manuales M M10	130200 M10
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 25X9 mm	149310 25X9
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 20X5 mm	149310 20X5
Juegos de machos para roscar manuales M M3	130200 M3
Juegos de machos para roscar manuales M M12	130200 M12
Terraja6g M M3	140330 M3
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,2	114030 4,2
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6	114030 6
Giramachos, ajustable Tipo 1	148410 1
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,8	114030 6,8
Caja de chapa vacía para juego de herramientas para roscar para rosca métrica M3-12	145610 M3-12