

Garant

Juego inserto de corte con machos para roscar de pasada única, para rosca métrica: M3-12



Datos de pedido

Número de pedido	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Caja de chapa estable con asa para el transporte y 2 cierres excéntricos. Cada herramienta está alojada en su propio soporte, de manera que está protegida durante el transporte y lista para el uso inmediato. Los machos para roscar se levantan automáticamente al abrirse la tapa. Ver descripción detallada de las herramientas en cada producto individual.

Contenido:

- 3 machos especiales para roscar n.º 131450: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 terraja del n.º 140300: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 broca espiral del n.º 114150: Tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 giramachos ajustable del n.º 148410: Tam. 1; 2
- 1 portaherramientas con carraca n.º 148700: Tam. 85
- 1 soporte para cojinete de roscar del n.º 149310: Tam. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14
- 1 plantilla para roscas n.º 477000: Tam. M/W
- 1 destornillador n.º 664300: Tam. 3×60

Descripción técnica

Para rosca métrica	M3 – M12
--------------------	----------

Longitud	420 mm
Altura	55 mm
Anchura	223 mm
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Tipo de producto	Terraja

Accesorios

Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2,5	114150 2,5
Terraja6g M M8	140300 M8
Plantilla para roscas Para rosca M/W	477000 M/W
Macho para roscar de pasado únicacorto M M10	131450 M10
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,2	114150 10,2
Terraja6g M M5	140300 M5
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,2	114150 4,2
Terraja6g M M12	140300 M12
Terraja6g M M3	140300 M3
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5	114150 8,5
Terraja6g M M6	140300 M6
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 20X7 mm	149310 20X7
Giramachos en T con carraca Longitud total 85 mm	148700 85
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 30X11 mm	149310 30X11
Macho para roscar de pasado únicacorto M M5	131450 M5
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5	114150 5
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 20X5 mm	149310 20X5
Terraja6g M M4	140300 M4

Giramachos, ajustable Tipo 2	148410 2
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,3	114150 3,3
Macho para roscar de pasado únicacorto M M4	131450 M4
Macho para roscar de pasado únicacorto M M12	131450 M12
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,8	114150 6,8
Terraja6g M M10	140300 M10
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 25X9 mm	149310 25X9
Giramachos, ajustable Tipo 1	148410 1
Macho para roscar de pasado únicacorto M M8	131450 M8
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 38X14 mm	149310 38X14
Macho para roscar de pasado únicacorto M M6	131450 M6
Macho para roscar de pasado únicacorto M M3	131450 M3
Caja de chapa vacía para juego de herramientas para roscar para rosca métrica M3-12	145605 M3-12