



Taladradora neumática, Tipo: D2163Q



Datos de pedido

Número de pedido	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de **6,3 bar** y el \varnothing interior de la manguera indicado.

Serie de taladradoras de alto rendimiento con una suavidad de marcha elevada en forma de pistola con una potencia de taladrado hasta 13 mm en acero. La conducción del aire de salida a través del mango evita que las virutas se arremolinen. Con portabrocas de sujeción rápida. Taladradora angular con medida entre vértices 115 mm / 25 mm.

Suministro:

Incluye **portabrocas de sujeción rápida**.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Gama de sujeción del mandril	1,5 - 10 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	78 dB(A)

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Longitud	242 mm
Potencia generada	330 W
Demanda de aire máxima	540 l/min
Velocidad de giro máxima	0 - 2000 min ⁻¹
Quality Dress	D2163Q
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Peso	1,1 kg
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Taladradora