

HOLEX**Pelacables de precisión, regulable de forma continua, para Ø de conductor: 016-08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	728501 016-08
GTIN	4062406303044
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Mediante el sistema de palpado se adaptan automáticamente las varillas y la presión a cada sección transversal del alambre. De esta forma se garantiza un pelado sin causar daños. Con tope longitudinal ajustable y graduado en el intervalo de trabajo de 5 a 45 mm. Adecuado para diestros y zurdos.

Aplicación:

Para conductores flexibles y filamentos, aislamientos de PVC, PTFE/teflón, Kynar y similares. Especialmente adecuadas para el pelado de conductores cuya sección transversal varía con frecuencia.

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores AWG	34-20
para Ø de conductor	0,16 - 0,8 mm
Tipo de producto	Cuchillo