

Garant GRIDLINE

**Elemento inferior con pies soporte y ruedas para banco de trabajo Ready-to-go Altura 850 mm, anchura medida útil / tipo: 1200/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927245 1200/3
GTIN	4062406304560
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Elemento inferior para el montaje de un banco de trabajo Ready-to-go, incluidos pies soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, gris que no deja marca. Capacidad de carga de elementos inferiores transportables hasta 600 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido).

**Idóneo para:**

Adecuado para altura de carcasa 600 mm. Estructura de 3 carcasas 16G.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Los bancos de trabajo móviles necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

**Descripción técnica**

Serie	Ready-to-go
Anchura	1300 mm
Profundidad	700 mm
Altura	800 mm

Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Ø rueda	125 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Unidad de transporte