

Garant GRIDLINE

**Elemento inferior con pies soporte y ruedas para banco de trabajo Ready-to-go Altura 950 mm, anchura medida útil / tipo: 1000mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 927265 1000   |
| GTIN              | 4062406304584 |
| Clase de artículo | 9GG           |

**Descripción****Ejecución:**

Elemento inferior para el montaje de un banco de trabajo Ready-to-go, incluidos pies soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, gris que no deja marca. Capacidad de carga de elementos inferiores transportables hasta 600 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido).

**Idóneo para:**

Adecuado para altura de carcasa 700 mm. Estructura de 1 carcasa 16G y 1 carcasa 24G.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Los bancos de trabajo móviles necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

**Descripción técnica**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Serie       | Ready-to-go |
| Profundidad | 700 mm      |
| Anchura     | 1100 mm     |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Altura                 | 900 mm  |
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero                                    |
| Selección del color    | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto       | Unidad de transporte  |