

Garant GRIDLINE

Elemento inferior con pies soporte y ruedas para banco de trabajo Ready-to-go Altura 950 mm, anchura medida útil / tipo: 1200/2mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927265 1200/2
GTIN	4062406304591
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Elemento inferior para el montaje de un banco de trabajo Ready-to-go, incluidos pies soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, gris que no deja marca. Capacidad de carga de elementos inferiores transportables hasta 600 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido).

Idóneo para:

Adecuado para altura de carcasa 700 mm. Estructura de 2 carcasas 24G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Los bancos de trabajo móviles necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

Descripción técnica

Serie	Ready-to-go
Altura	900 mm
Profundidad	700 mm

Anchura	1300 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Ø rueda	125 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Unidad de transporte