



## Luminaria de trabajo con batería, Tipo: IF3R



### Datos de pedido

Número de pedido	081271 IF3R
GTIN	4058205020237
Clase de artículo	04B

### Descripción

#### Ejecución:

Pequeño, bien ideado y potencia total: el iF3R es un foco para obra con rendimiento lumínico excepcional. Hasta 1000 lúmenes aporta el reflector de para localización de tan solo 14 cm, y se puede regular con cinco niveles de luminosidad. En el nivel más bajo, el iF3R aguanta unas 15 horas. Se carga con sistema Magnetic Charge, por lo cual es estanco al agua incluso sin cubrir las conexiones (IP54). La columna soporte, el imán y el gancho proporcionan un posicionamiento flexible. Gracias a la Cooling Technology, el LED COB está protegido contra el sobrecalentamiento.

- **Foco para obra pequeño con rendimiento lumínico extraordinario.**
- **Colocación y alineación flexibles gracias a la columna soporte móvil, el imán y el gancho.**
- **Carga sencilla por el sistema Magnetic Charge.**
- **Cooling Technology para el funcionamiento duradero sin sobrecalentamiento.**
- **Cinco niveles de atenuación.**

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Clase de protección IP: IP 54

Zona ATEX: ninguno  
Corriente de alumbrado: 100 - 1000 lm  
Duración ilumin.: 1,5 - 15 h  
Valor CRI: 80  
Cantidad de baterías contenidas: 1  
Tipo batería: Ion de litio

## Descripción técnica

Suministro de energía	Con batería
Cantidad de baterías contenidas	1
Temperatura de color	5400 - 6600 K
Tipo batería	Ion de litio
Zona ATEX	ninguno
Peso	392 g
Clase de protección IP	IP 54
Bombilla	Módulo LED
Duración ilumin.	1,5 - 15 h
Capacidad de la batería	4 Ah
Longitud total	140 mm
Corriente de alumbrado	100 - 1000 lm
Anchura total	36 mm
Tensión de batería	3,7 V
Altura total	71 mm
Valor CRI	80
Quality Dress	iF3R
Tipo de producto	Lámpara de trabajo