



Proyector con batería, Tipo: IF4R



Datos de pedido

Número de pedido	081272 IF4R
GTIN	4058205016209
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Fijar, sujetar y colocar: el iF4R es compacto, fácil de transportar, y le ofrece siempre mano libre si lo necesita. Para este fin, el proyector recargable con sus cinco niveles de luminosidad se adapta completamente a sus necesidades

: mediante imán, columna soporte flexible o mango. la luz está siempre donde se necesita.

Gracias a la

batería externa integrada, el iF4R proporciona no solo un brillo de hasta 15 horas, sino también nueva energía a su dispositivo móvil.

- **Especialmente compacto.**
- **Imán integrado para la fijación fácil a superficies metálicas (p. ej. a soportes de acero).**
- **Cinco niveles de luminosidad con un rendimiento lumínico de hasta 2.500 lúmenes.**
- **La batería externa integrada proporciona corriente para el móvil y otros dispositivos.**
- **Disipador de calor eficiente para una larga vida útil y un rendimiento óptimo**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Clase de protección IP: IP 54

Zona ATEX: ninguno

Corriente de alumbrado: 200 - 2500 lm

Duración ilumin.: 1,3 - 15 h

Valor CRI: 80

Cantidad de baterías contenidas: 2

Tipo batería: Ion de litio

Descripción técnica

Temperatura de color	5400 - 6600 K
Zona ATEX	ninguno
Duración ilumin.	1,3 - 15 h
Longitud total	235 mm
Valor CRI	80
Tensión de batería	3,7 V
Corriente de alumbrado	200 - 2500 lm
Suministro de energía	Con batería
Bombilla	Módulo LED
Peso	1060 g
Clase de protección IP	IP 54
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Capacidad de la batería	8 Ah
Altura total	111 mm
Anchura total	44 mm
Quality Dress	iF4R
Tipo de producto	Foco