



Linterna de bolígrafo con batería, Tipo: IW4R



Datos de pedido

Número de pedido	081458 IW4R
GTIN	4058205016261
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Nada es más rápido que la luz. ¡Y ninguna luminaria está más rápidamente a mano que la iW4R: la luz de trabajo recargable para el bolsillo del pantalón! Apenas mayor que una espiga, ilumina con la luz correcta cada paso de trabajo. El soporte flexible se puede fijar de múltiples maneras con el imán integrado y orientar con el ángulo deseado. Gracias al indicador de batería, siempre sabe cuánto tiempo de uso le queda a su iW4R, pero con hasta cuatro horas de potencia no se oscurece tan rápidamente.

- **Formato compacto de bolsillo de pantalón.**
- **Tres opciones de luz, incluida luz de proyector enfocada con lente reflectora en el cabezal de lámpara.**
- **Indicador de batería.**
- **Imán integrado para la fijación fácil a superficies metálicas (p. ej. a soportes de acero o motores).**
- **El mecanismo basculante permite una orientación flexible para la iluminación óptima de la zona de trabajo.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Clase de protección IP: IP 54

Zona ATEX: ninguno
Corriente de alumbrado: 75 - 150 lm
Duración ilumin.: 2 - 4 h
Valor CRI: 80
Cantidad de baterías contenidas: 1
Tipo batería: Ion de litio

Descripción técnica

Peso	72 g
Duración ilumin.	2 - 4 h
Valor CRI	80
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Con batería
Altura total	157 mm
Clase de protección IP	IP 54
Tensión de batería	3,7 V
Cantidad de baterías contenidas	1
Corriente de alumbrado	75 - 150 lm
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	27 mm
Bombilla	Módulo LED
Anchura total	20 mm
Temperatura de color	5400 - 6600 K
Capacidad de la batería	0,75 Ah
Quality Dress	iW4R
Tipo de producto	Lampara de LED mano