

Garant
Cono de contracción térmica Forma AD con perforación para conducto de refrigeración, BT 30 corto, Ø de sujeción D1: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	303407 10
GTIN	4062406285937
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø exterior D	32 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma asiento	JIS B6339

Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Armario inferior	354290
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm	354240 6-12
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 30	308610 30
Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 30	354225 30
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308765 30