

**Garant****Estabilizador de barras de mandrinar 5×D mini, Tipo: 12L****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 319461 12L    |
| GTIN              | 4062406309244 |
| Clase de artículo | 31V           |

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

**Ventaja:**

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

**Idóneo para:**

Todas las barras de mandrinar corrientes.

**Nota:**

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.

Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 8×D.

Estabilizador de barras de mandrinar con 7×D o Ø de mango  $D_2 = 25$  mm disponible previa consulta.

**Descripción técnica**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Longitud de voladizo $L_1$ | 60 mm  |
| Longitud total $L_2$       | 119 mm |
| Ø de sujeción $D_1$        | 12 mm  |
| Radio R                    | 1,2 mm |
| Longitud del mango $L_s$   | 53 mm  |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ø D <sub>3</sub>                     | 40 mm                                |
| Ø del mango D <sub>2</sub>           | 32 mm                                |
| Desplazamiento Z con respecto al eje | 10,5 mm                              |
| Sentido del corte                    | izquierda                            |
| C                                    | 1 mm                                 |
| Profundidad de giro interior hasta   | 5×D                                  |
| Oscilación                           | amortiguado                          |
| Tipo de producto                     | Estabilizador de barras de mandrinar |