

**Garant****Estabilizador de barras de mandrinar 5xD mini, Tipo: 16R****Datos de pedido**

Número de pedido	319461 16R
GTIN	4062406309251
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

**Ventaja:**

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

**Idóneo para:**

Todas las barras de mandrinar corrientes.

**Nota:**

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3xD de los tipos de barras de mandrinar utilizados.

Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 8xD.

Estabilizador de barras de mandrinar con **7xD** o Ø de mango **D<sub>2</sub> = 25 mm disponible previa consulta.**

**Descripción técnica**

Longitud total L <sub>2</sub>	139 mm
Sentido del corte	derecha
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Longitud del mango L <sub>5</sub>	53 mm

C	1 mm
Ø del mango D <sub>2</sub>	32 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Desplazamiento Z con respecto al eje	12,5 mm
Radio R	1,2 mm
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Estabilizador de barras de mandrinar