

Garant**Estabilizador de barras de mandrinar 5×D maxi, Tipo: 20L****Datos de pedido**

Número de pedido	319465 20L
GTIN	4062406309428
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

Ventaja:

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

Idóneo para:

Todas las barras de mandrinar corrientes.

Nota:

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.

Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 8×D.

Estabilizador de barras de mandrinar con **7×D** o Ø de mango **D₂ = 25 mm disponible previa consulta.**

Descripción técnica

Longitud de voladizo L ₁	100 mm
Longitud total L ₂	166 mm
Radio R	1,2 mm
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Ø D ₃	40 mm

Desplazamiento Z con respecto al eje	20 mm
Longitud del mango L_s	60 mm
Sentido del corte	izquierda
C	1,5 mm
Ø del mango D_2	32 mm
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Estabilizador de barras de mandrinar