



Lima triangular con mango de 2 componentes, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 250mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 511201 250 |
| GTIN | 4009215190632 |
| Clase de artículo | 56B |

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Picada por todos los lados; salida semiroma.

Lima con mango de lima de 2 componentes, ya encajado, ergonómico, con orificio para enganche y clip para el código de colores (**rojo, verde, amarillo**) para la **identificación individual de, p. ej., el tamaño de corte.**

Aplicación:

La **lima de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 Form C

Nota:

Lima sin mango disponible en el n.º 511200.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Longitud sin cola | 250 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Atributo del nombre de producto | Corte 2 (semifino) |
| Corte | 2 |
| Tipo de corte | Semifino |
| Forma | C |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Descripción de la forma | plana, con salida roma |
| Superficies de lima | 3 |
| incl. mango lima | sí |
| Norma | DIN 7261 |
| Tipo de producto | Lima de taller |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm | 519600 120 |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color GREEN | 519605 GREEN |
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm | 519600 110 |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color YELLOW | 519605 YELLOW |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color RED | 519605 RED |