



## Lima semirredonda con mango de 2 componentes, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	513201 300
GTIN	4009215190700
Clase de artículo	56B

### Descripción

#### Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

#### Con corte de caras; salida semiroma.

Lima con mango de lima de 2 componentes, ya encajado, ergonómico, con orificio para enganche y clip para el código de colores (**rojo, verde, amarillo**) para la **identificación individual de, p. ej., el tamaño de corte.**

#### Aplicación:

La **lima de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

#### Norma:

**DIN 7261 Form E**

#### Nota:

Lima sin mango disponible en el n.º 513200.

### Descripción técnica

Sección transversal	30 × 9 mm
Atributo del nombre de producto	Corte 2 (semifino)
Corte	2
Tipo de corte	Semifino
Forma	E
Descripción de la forma	semicircular
Superficies de lima	Picada por todos los lados

incl. mango lima	sí
Norma	DIN 7261
Tipo de producto	Lima de taller

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

### Accesorios

Juego de clips de colores 10 piezas Color YELLOW	519605 YELLOW
Juego de clips de colores 10 piezas Color GREEN	519605 GREEN
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Juego de clips de colores 10 piezas Color RED	519605 RED