



Lima redonda con mango de 2 componentes, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 200mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 514201 200 |
| GTIN | 4009215190717 |
| Clase de artículo | 56B |

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Con corte de caras; salida semiroma.

Lima con mango de lima de 2 componentes, ya encajado, ergonómico, con orificio para enganche y clip para el código de colores (**rojo, verde, amarillo**) para la **identificación individual de, p. ej., el tamaño de corte.**

Aplicación:

La **lima de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 Form F

Nota:

Lima sin mango disponible en el n.º 514200.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Longitud sin cola | 200 mm |
| Diámetro | 7,1 mm |
| Atributo del nombre de producto | Corte 2 (semifino) |
| Corte | 2 |
| Tipo de corte | Semifino |
| Forma | F |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Descripción de la forma | redondo |
| Superficies de lima | Picada por todos los lados |
| incl. mango lima | sí |
| Norma | DIN 7261 |
| Tipo de producto | Lima de taller |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm | 519600 110 |
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm | 519600 120 |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color GREEN | 519605 GREEN |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color YELLOW | 519605 YELLOW |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color RED | 519605 RED |