



## Lima redonda con mango de 2 componentes, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 300mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 514201 300    |
| GTIN              | 4009215190731 |
| Clase de artículo | 56B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

#### Con corte de caras; salida semiroma.

Lima con mango de lima de 2 componentes, ya encajado, ergonómico, con orificio para enganche y clip para el código de colores (**rojo, verde, amarillo**) para la **identificación individual de, p. ej., el tamaño de corte.**

#### Aplicación:

La **lima de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

#### Norma:

**DIN 7261 Form F**

#### Nota:

Lima sin mango disponible en el n.º 514200.

### Descripción técnica

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Diámetro                        | 12 mm              |
| Longitud sin cola               | 300 mm             |
| Atributo del nombre de producto | Corte 2 (semifino) |
| Corte                           | 2                  |
| Tipo de corte                   | Semifino           |
| Forma                           | F                  |
| Descripción de la forma         | redondo            |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Superficies de lima | Picada por todos los lados |
| incl. mango lima    | sí                         |
| Norma               | DIN 7261                   |
| Tipo de producto    | Lima de taller             |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado con restricciones |                |            |
| INOX                           | adecuado con restricciones |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| CuZn                           | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado                   |                |            |
| Madera                         | adecuado                   |                |            |

### Accesorios

|   |               |
|---|---------------|
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm | 519600 120    |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color GREEN   | 519605 GREEN  |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color RED     | 519605 RED    |
| Juego de clips de colores 10 piezas Color YELLOW  | 519605 YELLOW |