

Garant**Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 3/8 pul****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 642132 3/8 |
| GTIN | 4062406310271 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Longitud | 38 mm |
| Ancho de llave | 3/8 pul |
| Ø lado de salida | 15,4 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras |
| Tipo de producto | Vaso |

