

**Garant****Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 15/16pul****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 642132 15/16  |
| GTIN              | 4062406310363 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Ancho de llave            | 15/16 pul                 |
| Ø lado de salida          | 32 mm                     |
| Longitud                  | 41 mm                     |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul                   |
| Perfil de salida          | Llave de vaso de 12 caras |
| Tipo de producto          | Vaso                      |

