

**Garant****Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 1.1/8pul****Datos de pedido**

Número de pedido	642132 1.1/8
GTIN	4062406310394
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	1.1/8 pul
Ø lado de salida	37,7 mm
Longitud	44 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

