

Garant**Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 3/8pul****Datos de pedido**

Número de pedido	642532 3/8
GTIN	4062406310462
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Ø lado de salida	15,4 mm
Longitud	77 mm
Ancho de llave	3/8 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN EN 3709
Norma	ISO 2725-1
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3710

Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie	cromado
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso