

**Garant****Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1/2pul****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 642532 1/2    |
| GTIN              | 4062406310486 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ø lado de salida          | 19,1 mm       |
| Longitud                  | 77 mm         |
| Ancho de llave            | 1/2 pul       |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul       |
| Norma                     | DIN EN 3709   |
| Norma                     | ISO 2725-1    |
| Norma                     | ASME B 107.5M |
| Norma                     | DIN 3124      |
| Norma                     | DIN EN 3710   |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Perfil de salida    | Llave de vaso de 12 caras      |
| Material            | Acero de alto rendimiento HPQ® |
| Superficie          | cromado                        |
| con perfil AS-Drive | sí                             |
| Tipo de producto    | Vaso                           |