

**Garant****Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1.1/16pul****Datos de pedido**

Número de pedido	642532 1.1/16
GTIN	4062406310578
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.

Los **anchos de llave de tolerancia estricta** protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De **pared fina** para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil **HT-drive** que protege tornillos y tuercas.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	1.1/16 pul
Ø lado de salida	36 mm
Longitud	77 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN EN 3709
Norma	ISO 2725-1
Norma	ASME B 107.5M

Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3710
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie	cromado
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso