



Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido modelo imperial, Hexágono: 1/8pul



Datos de pedido

Número de pedido	627513 1/8
GTIN	4062406312510
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.

Mango rígido de varios componentes. Núcleo a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie cromada.

Descripción técnica

Longitud total	187 mm
Cuchilla acodada	no
Hexágono	1/8 pul
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Plástico de varios componentes
Versión de mango	Mango hexagonal
Superficie	cromado
Caperuza giratoria	no
Cabeza esférica	sí
Tipo de producto	Destornilladores

