



## Llave acodada de 6 caras, corta, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 3/32pul



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626042 3/32   |
| GTIN              | 4062406318819 |
| Clase de artículo | 62C           |

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado, acero al cromo vanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie fosfatada.

### Descripción técnica

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 58 × 20 mm                |
| Hexágono              | 3/32 pul                  |
| Superficie            | fosfatado                 |
| Material              | Acero al cromo-vanadio    |
| Perfil de salida      | Destornillador de 6 caras |
| Brazo corto           | sí                        |
| Tipo de producto      | Destornilladores          |