



Llave acodada de 6 caras, corta, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 7/32pul



Datos de pedido

Número de pedido	626042 7/32
GTIN	4062406318864
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado, acero al cromo vanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie fosfatada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	91 × 36 mm
Superficie	fosfatado
Hexágono	7/32 pul
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Brazo corto	sí
Tipo de producto	Destornilladores