



Llave acodada de 6 caras, corta, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 3/16pul



Datos de pedido

Número de pedido	626042 3/16
GTIN	4062406318857
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado, acero al cromo vanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie fosfatada.

Descripción técnica

Hexágono	3/16 pul
Superficie	fosfatado
Longitud de los lados	85 × 33 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Brazo corto	sí
Tipo de producto	Destornilladores