



Llave acodada de 6 caras, larga, niquelada modelo imperial, Hexágono: 3/16pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626108 3/16 |
| GTIN | 4062406319021 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie niquelada.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Superficie | niquelado |
| Hexágono | 3/16 pul |
| Longitud de los lados | 165×33 mm |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Modelo largo | sí |
| Tipo de producto | Destornilladores |