



Llave acodada de 6 caras, larga, niquelada modelo imperial, Hexágono: 7/8pul



Datos de pedido

Número de pedido	626108 7/8
GTIN	4062406319120
Clase de artículo	62B

Descripción

Ejecución:

Mango acodado, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie niquelada.

Descripción técnica

Superficie	niquelado
Hexágono	7/8 pul
Longitud de los lados	422×102 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores