



Llave acodada de 6 caras, larga, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 3/32pul



Datos de pedido

Número de pedido	626128 3/32
GTIN	4062406319182
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie fosfateada al manganeso.

Descripción técnica

Superficie	manganeso-fosfatado
Longitud de los lados	114×20 mm
Hexágono	3/32 pul
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores