



Llave acodada de 6 caras, larga, niquelada modelo imperial, Hexágono: 1/16pul



Datos de pedido

Número de pedido	626108 1/16
GTIN	4062406318970
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie niquelada.

Descripción técnica

Superficie	niquelado
Hexágono	1/16 pul
Longitud de los lados	92×16 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores