



## Llave acodada de 6 caras, larga, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 5/16pul



### Datos de pedido

Número de pedido	626128 5/16
GTIN	4062406319243
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).  
Superficie fosfateada al manganeso.

### Descripción técnica

Superficie	manganeso-fosfatado
Longitud de los lados	208×44 mm
Hexágono	5/16 pul
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores