



Llave acodada de 6 caras, larga, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 9/64pul



Datos de pedido

Número de pedido	626128 9/64
GTIN	4062406319199
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie fosfateada al manganeso.

Descripción técnica

Longitud de los lados	140×26 mm
Superficie	manganeso-fosfatado
Hexágono	9/64 pul
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores