



Llave acodada de 6 caras, corta con cabeza esférica, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 1/8pul



Datos de pedido

Número de pedido	626048 1/8
GTIN	4062406319519
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de **30°**.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie fosfatada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	103×22 mm
Hexágono	1/8 pul
Superficie	fosfatado
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores