

**DYMO****Equipo de rotulación, Tipo: LM360D****Datos de pedido**

Número de pedido	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Clase de artículo	08U

**Descripción****Ejecución:**

Equipos de rotulación **robustos, móviles**, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de **batería de iones de litio** recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.

**Aplicación:**

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

**Suministro:**

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.

**Nota:**

- **Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.**
- **Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.**

**Descripción técnica**

Cartucho para cinta de escritura adecuado	D1
Cortador de cinta modelo	manual
Número de estilos	7
Altura máxima de la letra	14,9 mm

Tipo	LM360D
Número tamaños letra	7
Longitud	150 mm
Número de líneas de texto	2
Número de anchuras de letra	3
Número de caracteres visibles en el display	2×14
Adaptador de red	incl.
Anchura	197 mm
Color letra	negro
Diseño teclado	QWERTZ
Número caracteres / símbolos disponibles	221
posibles anchuras de letra	6; 9; 12; 19 mm
Peso incluida batería	621 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Altura	71 mm
Suministro de energía	a batería
Quality Dress	Dymo 360D
Tipo de producto	Equipo de rotulación

## Accesorios

Cartucho para cinta de escritura 6 mm × 7 m poliéster Tipo W	085530 W
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085520 Y
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo T	085520 T
Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085560 Y

Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo R	085560 R
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo W	085550 W
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo R	085520 R
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo T	085550 T
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo W	085520 W
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 3,5 m nailon Tipo W	085516 W
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo R	085550 R
Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo W	085560 W
Cartucho para cinta de escritura 9 mm × 7 m poliéster Tipo W	085540 W
Cartucho para cinta de escritura 9 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085540 Y
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085550 Y