

DYMO**Equipo de rotulación, Tipo: LM420P****Datos de pedido**

Número de pedido	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Clase de artículo	08U

Descripción**Ejecución:**

Equipos de rotulación **robustos, móviles**, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de **batería de iones de litio** recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido. Impresora esbelta con **teclado ABC** y gran pantalla de 4 líneas con iluminación de fondo y vista previa de la impresión. Conexión USB.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.

Nota:

- **Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.**
- **Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.**

Descripción técnica

Número de caracteres visibles en el display	4x30
Número de líneas de texto	1 – 4

Cortador de cinta modelo	manual
Altura máxima de la letra	14,9 mm
Anchura	104 mm
Número caracteres / símbolos disponibles	325
Número de anchuras de letra	8
Longitud	215 mm
Cartucho para cinta de escritura adecuado	D1
posibles anchuras de letra	6; 9; 12; 19 mm
Tipo	LM420P
Adaptador de red	incl.
Número tamaños letra	7
Color letra	negro
Número de estilos	12
Diseño teclado	ABC
Particularidad	USB
Peso incluida batería	415 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Altura	57 mm
Suministro de energía	a batería
Quality Dress	420P
Tipo de producto	Equipo de rotulación

Accesorios

Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo R	085520 R
Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo R	085560 R

Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085520 Y
Cartucho para cinta de escritura 9 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085540 Y
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo T	085550 T
Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo W	085560 W
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085550 Y
Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085560 Y
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo R	085550 R
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo T	085520 T
Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m poliéster Tipo W	085520 W
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 3,5 m nailon Tipo W	085516 W
Cartucho para cinta de escritura 6 mm × 7 m poliéster Tipo W	085530 W
Cartucho para cinta de escritura 9 mm × 7 m poliéster Tipo W	085540 W
Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 7 m poliéster Tipo W	085550 W