



Taladradora neumática, Tipo: D2112Q



Datos de pedido

Número de pedido	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de **6,3 bar** y el Ø interior de la manguera indicado.

Serie de taladradoras de alto rendimiento con una suavidad de marcha elevada en forma de pistola con una potencia de taladrado hasta 13 mm en acero. La conducción del aire de salida a través del mango evita que las virutas se arremolinen. Con portabrocas de sujeción rápida.

Suministro:

Incluye **portabrocas de sujeción rápida**.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Velocidad de giro máxima	0 - 5400 min^{-1}
Longitud	211 mm
Peso	1 kg
Potencia generada	350 W

Gama de sujeción del mandril	1,5 - 10 mm
Quality Dress	D2112Q
Demanda de aire máxima	600 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento	80 dB(A)
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Taladradora