

DYMO**Equipo de rotulación, Tipo: LM500TS****Datos de pedido**

Número de pedido	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Clase de artículo	08U

Descripción**Ejecución:**

Equipos de rotulación **robustos, móviles**, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de **batería de iones de litio** recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido. **Con pantalla táctil a todo color**, imprime también gráficos, códigos de barras y logotipos con resolución de 300 dpi. Perfiles para hasta 5 operarios. **Puerto USB.**

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones. Equipo de rotulación LabelManager 500TS, paquete de baterías de iones de litio, cargador, cable USB.

Nota:

- **Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.**
- **Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.**
- **No suministrable en algunos países.**
- **No es posible el envío urgente.**

Descripción técnica

Longitud	190 mm
Color letra	negro
Número de líneas de texto	1 – 5
posibles anchuras de letra	6; 9; 12; 19; 24 mm
Número tamaños letra	25
Diseño teclado	QWERTZ
Tipo	LM500TS
Número caracteres / símbolos disponibles	325
Altura máxima de la letra	22 mm
Número de anchuras de letra	2
Anchura	165 mm
Cortador de cinta modelo	automática
Cartucho para cinta de escritura adecuado	D1
Adaptador de red	incl.
Número de estilos	32
Particularidad	USB / código de barras
Peso incluida batería	800 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Altura	95 mm
Suministro de energía	a batería
Quality Dress	Dymo 500 TS
Tipo de producto	Equipo de rotulación

Accesorios

Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo Y

085560 Y

085560 R

Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo
R

Adaptador de red para n.º 085500

085570

Cartucho para cinta de escritura 24 mm × 7 m poliéster Tipo
W

085560 W