



## Atornillador reversible neumático, Tipo: S2305



### Datos de pedido

Número de pedido	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de **6,3 bar** y el  $\varnothing$  interior de la manguera indicado.

Destornillador de aplicación múltiple con mandrino de cambio rápido con hexágono interior de 1/4 pulgadas para varillas E 6,3 (ver n.º 674200 ss), reversible para **giro a derecha/izquierda**.

#### Pieza de repuesto:

**Kits de mantenimiento seleccionados:** se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

### Descripción técnica

Demanda de aire máxima	336 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento	83 dB(A)
Quality Dress	S2305
Tamaño de tubo recomendado ( $\varnothing$ interior)	6,3 mm
Intervalo de par	hasta 12 Nm

Velocidad de giro máxima	750 min <sup>-1</sup>
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo de tornillo (8,8–12,9)	M8
Peso	0,9 kg
Longitud	198 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Asiento para puntas	F 6,3
Tipo de producto	Atornillador