

**Garant**

## Adaptador de cambio rápido, ER-Mini para tuerca interior ER 25, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11



### Datos de pedido

Número de pedido	319773 11
GTIN	4062406328955
Clase de artículo	31V

### Descripción

#### Ejecución:

- **Modelo de dos piezas, constituido por cuerpo de base y tuerca de apriete de precisión.**
- **De acero de herramientas de alta calidad, todas las superficies de funcionamiento templadas y modificadas.**

#### Ventaja:

Sistema de cambio rápido extremadamente fácil de manejar para herramientas accionadas (AGW). Preparar el adaptador de cambio rápido con la herramienta y cambiar a través de AGW. La tuerca de apriete está provista de rodamiento de bolas.

Uso multiflexible:

- **Sustitución rápida y sencilla de los adaptadores en los AGW utilizados.**
- **Adecuado para todas las herramientas accionadas de distintos fabricantes con conexión de pinzas portapiezas ER.**

#### Aplicación:

Para el mecanizado de taladrado y fresado en herramientas accionadas con conexión de pinzas portapiezas ER.

Precisión de concentricidad:  $\leq 3$

Ø exterior D: 41 mm

Longitud de voladizo medida A: 44,9 mm

### Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	44,9 mm
-------------------------------	---------

Refrigeración interior	sí
Precisión de concentricidad	$\leq 3$
Ø exterior D	41 mm
Tipo de producto	Adaptador de cambio rápido