

**DYMO**
**Equipo de rotulación, Tipo: 4200**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 085500 4200   |
| GTIN              | 3501170955970 |
| Clase de artículo | 08U           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Equipos de rotulación **robustos, móviles**, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de **batería de iones de litio** recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido. **Impresora de etiquetas industrial robusta** para la rotulación sencilla de cables, paneles de distribución, estanterías, etc. **Teclas de acceso rápido** para caracteres de uso frecuente en la electrotécnica.

**Aplicación:**

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

**Suministro:**

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones. **Sin batería y fuente de alimentación.**

**Nota:**

- **Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.**
- **Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.**

**Descripción técnica**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Adaptador de red | accesorio |
|------------------|-----------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| Diseño teclado                              | QWERTZ               |
| Cartucho para cinta de escritura adecuado   | RHINO                |
| Anchura                                     | 127 mm               |
| Longitud                                    | 181 mm               |
| Color letra                                 | negro                |
| Número tamaños letra                        | 7                    |
| Altura máxima de la letra                   | 13 mm                |
| Número de anchuras de letra                 | 2                    |
| Cortador de cinta modelo                    | manual               |
| Tipo  | Rhino 4200           |
| posibles anchuras de letra                  | 6; 9; 12; 19 mm      |
| Número de estilos                           | 5                    |
| Número de caracteres visibles en el display | 11                   |
| Número de líneas de texto                   | 1 – 4                |
| Número caracteres / símbolos disponibles    | 50                   |
| Particularidad                              | Almacén etiquetas    |
| Peso incluida batería                       | 770 g                |
| Tipo batería                                | Ion de litio         |
| Cantidad de baterías contenidas             | 1                    |
| Altura                                      | 62 mm                |
| Suministro de energía                       | a batería            |
| Quality Dress                               | Rhino 4200           |
| Tipo de producto                            | Equipo de rotulación |

## Accesorios

|  |          |
|--|----------|
| Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 3,5 m nailon Tipo W | 085515 W |
|  | 085517 W |

Cartucho para cinta de escritura 12 mm x 5,5 m vinilo Tipo W

Adaptador de red para n.º 085500

085570