

**Garant****Armario de estantes sin puerta, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	945009 2000
GTIN	4062406331993
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario de estantes en 30×11G. Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035.

**Nota:**

Los estantes para los armarios de estantes GridLine se encuentran bajo el n.º 944061, 944065.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura en G	30
Peso	45 kg
Anchura	750 mm
Frontales del armario	abierto
Altura	2000 mm

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Profundidad en G	11
Altura útil	1845 mm
Profundidad	275 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes