

Garant**Armario de estantes sin puerta, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	945009 1000
GTIN	4062406331986
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario de estantes en 30×11G. Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035.

Nota:

Los estantes para los armarios de estantes GridLine se encuentran bajo el n.º 944061, 944065. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura en G	30
Anchura	750 mm
Profundidad en G	11
Altura	1000 mm
Frontales del armario	abierto

Peso	39 kg
Profundidad	275 mm
Altura útil	845 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes