



Surtido VDE "speedE® II" Juego 1, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	667268 1
GTIN	4010995443184
Clase de artículo	60N

Descripción

Ejecución:

Trabajo más rápido gracias al atornillado electrónico a través de 2 niveles de rendimiento: 0,4 Nm y 1,0 Nm. De este modo se abre una nueva gama de aplicaciones. Para ambos niveles de rendimiento está integrada una función de protección de material que desconecta la función de atornillado tras alcanzarse el par de apriete de 0,4 Nm o 1,0 Nm. Es posible seguir apretando manualmente sin cambiar de sujeción mediante carraca electrónica. La fuerza manual del usuario determina el par de apriete máximo. El LED de anillo integrado proporciona una iluminación óptima del tornillo durante el atornillado. Soportes y varillas **completamente aislados hasta 1000 V** según **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

Suministro:

Mango de destornillador eléctrico speedE® II
1 slimBit SL 0,6×3,5; longitud de la varilla: 75 mm.
1 PowerBit SL/PZ2; longitud de la varilla: 75 mm.
Cargador USB (sin adaptador de red).
2 baterías de iones de litio recargables.
En caja de plástico resistente L-BOXX® Mini

Descripción técnica

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
-------	---------------------------------

Almacenamiento en	Caja de plástico
Tipo batería	Ion de litio
Par de apriete máximo	1 Nm
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Pozidriv/cabeza ranurada
Número de piezas	7
Cantidad de baterías contenidas	2
Batería intercambiable	sí
Tensión de batería	4,2 V
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Destornilladores