



Llave de impacto, Tipo: 71150864



Datos de pedido

Número de pedido	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Llave de impacto de alta potencia con batería, con **motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles**. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.

- **Asiento cuadrado de 3/4 pulgada.**
- **Par de giro máximo de 1.050 Nm.**
- **con interfaz MultiVolt.**

Suministro:

Sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX. **Sin batería recargable y sin cargador**, con maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Cantidad de baterías contenidas	0

Par máximo	1050 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M27
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Frecuencia de impactos	0 - 2200 min ⁻¹
Tensión de batería	12 V
Tensión de batería	18 V
Empleo típico	Heavy Duty
Quality Dress	ASCD 18-1000
Portaherramientas dimensiones	3/4 pul
Vibraciones máximas según EN	12,9 m/s ²
Peso	3 kg
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12 V	073835 FE12
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12 V	073837 FE12