



Fresa de cantos con batería guiado a mano, Tipo: AKFH18-5



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 078124 AKFH18-5 |
| GTIN | |
| Clase de artículo | 03F |

Descripción

Ejecución:

Para la fabricación de biselado y radios en materiales planos, chapas y contenedores, bordes interiores y exteriores, contornos, así como para redondear perforaciones.

Fresas de cantos de alta potencia con batería para la preparación óptima de los siguientes recubrimientos para un trabajo flexible en el taller y en la obra. Fresa de cantos de batería hasta 5 mm.

Suministro:

1 máquina, incluye cabezal de fresar de 45° (sin rodillos de guía, sin plaquitas de corte), 3 tornillos de apriete, 1 pasta de cobre, 1 llave de hexágono interior de 4 mm, 1 destornillador Torx TX 15, 1 maleta de plástico para herramientas.

Nota:

Encontrará accesorios necesarios en nuestra eShop a partir del n.º 078136 – 078138.

Encontrará juegos de arranque de batería adecuados en el n.º 073832 tam. 9260431501.

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------------------|
| Quality Dress | AKFH 18-5 Select |
| Peso | 3 kg |
| Ángulo del bisel | 45 grados |
| Cantidad de baterías contenidas | 15 |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 2400 - 7500 min ⁻¹ |

| | |
|---|---------------------------|
| Ø de muela | 98 mm |
| Radio | 2,5 mm |
| Tensión de batería | 18 V |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Suministro de energía | Con batería |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V |
| Embalaje | Maleta de transporte |
| Tipo de producto | Biseladora y desbarbadora |

Accesorios

| | |
|--|-------------------|
| Juego de tornillos de apriete para fresa de cantos Tipo 3135007600 | 078139 3135007600 |
| Juego de plaquitas de corte Tipo 6430200201 | 078138 6430200201 |
| Juego de plaquitas de corte Tipo 6430200101 | 078138 6430200101 |
| Rodillo de guía Tipo 6430300101 | 078136 6430300101 |